

1-1418469-1 AS SHOWN
1-1418469-1 wie gezeigt






NOTES
Bemerkungen

- RECOMMENDATION FOR APPLICATION TEMPERATURES UP TO
140 DEGREE CELSIUS, SINGLE WIRE SEAL
PN 0-964972-1, WIRE SIZE: 1.5mm² FLR (AWG 16 TXL)
BUT SLIGHTLY HINDERED MOUNTING.

Standard Anwendung:
Bei Einsatztemperatur bis 120°C
Einzelleiterdichtung 0-2287497-1 bei Leitergrösse 1.5mm² FLR empfohlen.

Bei Einsatztemperaturen bis 140°C empfehlen wir bei dem Drahtgrössenbereich 1,5mm² FLR (AWG 16 TXL) die Einzelleiterdichtung PN 964972-1, jedoch mit leicht erschwelter Bestueckbarkeit.


- | | |
|----|---|
| 6 | SUITABLE COVER SEE PRODUCT GROUP DRAWING: 1563709
Passende Kappen siehe Produktgruppenzeichnung: 1563709 |
| 7 | SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der 2. Kontaktsicherung |
| 8 | FITS TO TE INTERFACE DRAWING 114-18739-1
Passend zur Ausführungsvorschrift 114-18739-1 |
| 9 | SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1703820, 1703773
passendes Gegenstück siehe Zeichnung: 1703820, 1703773 |
| 10 | MAJFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY.
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE. |



MATERIAL	DESCRIPTION	ITEM NO.
PBT-GF30 / V-0	BLACK schwarz	1
PBT-GF30 / V-0	690S: CAVITY BLACK, CODE: "A" 690T: CAVITY BLACK, CODE: "A"	2
PBT-GF30 / V-0	GRAY grau	2
PBT-GF30 / V-0	490S: CAVITY BLACK, CODE: "B" 490T: Kameleerack, Kameleerack, "B"	2
PBT-GF30 / V-0	GREEN grün	2
PBT-GF30 / V-0	690S: CAVITY BLACK, CODE: "C" 690T: Kameleerack, Kameleerack, "C"	2
PBT-GF30 / V-0	BLUE blau	3
PBT-GF30 / V-0	690S: CAVITY BLACK, CODE: "D" 690T: Kameleerack, Kameleerack, "D"	3
PBT-GF30 / V-0	YELLOW gelb	4
PBT-GF30 / V-0	SECONDARY LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung	4
PBT-GF30 / V-0	U-SIDE U-Scheibe	5
WVQ	WHITE weiss Schalung	5

4-1418469-1	J	6	D	BLUE blau	1	-	-	1	1	1	4	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DESIGN OF CONFORMANCE: 1 AND QUALITY AND INSPECTION: 1 INHALT DER ZEICHNUNG: PARTITION DRAWING AND INFORMATION DESIGN: 1 UND QUALITÄT UND INSPEKTION: 1 DIMENSIONS: TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: MASSSTÄBE: TOLERANZEN, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: mm ACCT. TO ISO 9001 mm ACCT. TO DIN 9001-140  1.0 +0.05 -0.05 2.0 +0.05 -0.05 3.0 +0.05 -0.05 4.0 +0.05 -0.05 5.0 +0.05 -0.05 6.0 +0.05 -0.05 7.0 +0.05 -0.05 8.0 +0.05 -0.05 9.0 +0.05 -0.05 10.0 +0.05 -0.05 11.0 +0.05 -0.05 12.0 +0.05 -0.05 13.0 +0.05 -0.05 14.0 +0.05 -0.05 15.0 +0.05 -0.05 16.0 +0.05 -0.05 17.0 +0.05 -0.05 18.0 +0.05 -0.05 19.0 +0.05 -0.05 20.0 +0.05 -0.05 21.0 +0.05 -0.05 22.0 +0.05 -0.05 23.0 +0.05 -0.05 24.0 +0.05 -0.05 25.0 +0.05 -0.05 26.0 +0.05 -0.05 27.0 +0.05 -0.05 28.0 +0.05 -0.05 29.0 +0.05 -0.05 30.0 +0.05 -0.05 31.0 +0.05 -0.05 32.0 +0.05 -0.05 33.0 +0.05 -0.05 34.0 +0.05 -0.05 35.0 +0.05 -0.05 36.0 +0.05 -0.05 37.0 +0.05 -0.05 38.0 +0.05 -0.05 39.0 +0.05 -0.05 40.0 +0.05 -0.05 41.0 +0.05 -0.05 42.0 +0.05 -0.05 43.0 +0.05 -0.05 44.0 +0.05 -0.05 45.0 +0.05 -0.05 46.0 +0.05 -0.05 47.0 +0.05 -0.05 48.0 +0.05 -0.05 49.0 +0.05 -0.05 50.0 +0.05 -0.05 51.0 +0.05 -0.05 52.0 +0.05 -0.05 53.0 +0.05 -0.05 54.0 +0.05 -0.05 55.0 +0.05 -0.05 56.0 +0.05 -0.05 57.0 +0.05 -0.05 58.0 +0.05 -0.05 59.0 +0.05 -0.05 60.0 +0.05 -0.05 61.0 +0.05 -0.05 62.0 +0.05 -0.05 63.0 +0.05 -0.05 64.0 +0.05 -0.05 65.0 +0.05 -0.05 66.0 +0.05 -0.05 67.0 +0.05 -0.05 68.0 +0.05 -0.05 69.0 +0.05 -0.05 70.0 +0.05 -0.05 71.0 +0.05 -0.05 72.0 +0.05 -0.05 73.0 +0.05 -0.05 74.0 +0.05 -0.05 75.0 +0.05 -0.05 76.0 +0.05 -0.05 77.0 +0.05 -0.05 78.0 +0.05 -0.05 79.0 +0.05 -0.05 80.0 +0.05 -0.05 81.0 +0.05 -0.05 82.0 +0.05 -0.05 83.0 +0.05 -0.05 84.0 +0.05 -0.05 85.0 +0.05 -0.05 86.0 +0.05 -0.05 87.0 +0.05 -0.05 88.0 +0.05 -0.05 89.0 +0.05 -0.05 90.0 +0.05 -0.05 91.0 +0.05 -0.05 92.0 +0.05 -0.05 93.0 +0.05 -0.05 94.0 +0.05 -0.05 95.0 +0.05 -0.05 96.0 +0.05 -0.05 97.0 +0.05 -0.05 98.0 +0.05 -0.05 99.0 +0.05 -0.05 100.0 +0.05 -0.05 101.0 +0.05 -0.05 102.0 +0.05 -0.05 103.0 +0.05 -0.05 104.0 +0.05 -0.05 105.0 +0.05 -0.05 106.0 +0.05 -0.05 107.0 +0.05 -0.05 108.0 +0.05 -0.05 109.0 +0.05 -0.05 110.0 +0.05 -0.05 111.0 +0.05 -0.05 112.0 +0.05 -0.05 113.0 +0.05 -0.05 114.0 +0.05 -0.05 115.0 +0.05 -0.05 116.0 +0.05 -0.05 117.0 +0.05 -0.05 118.0 +0.05 -0.05 119.0 +0.05 -0.05 120.0 +0.05 -0.05 121.0 +0.05 -0.05 122.0 +0.05 -0.05 123.0 +0.05 -0.05 124.0 +0.05 -0.05 125.0 +0.05 -0.05 126.0 +0.05 -0.05 127.0 +0.05 -0.05 128.0 +0.05 -0.05 129.0 +0.05 -0.05 130.0 +0.05 -0.05 131.0 +0.05 -0.05 132.0 +0.05 -0.05 133.0 +0.05 -0.05 134.0 +0.05 -0.05 135.0 +0.05 -0.05 136.0 +0.05 -0.05 137.0 +0.05 -0.05 138.0 +0.05 -0.05 139.0 +0.05 -0.05 140.0 +0.05 -0.05 141.0 +0.05 -0.05 142.0 +0.05 -0.05 143.0 +0.05 -0.05 144.0 +0.05 -0.05 145.0 +0.05 -0.05 146.0 +0.05 -0.05 147.0 +0.05 -0.05 148.0 +0.05 -0.05 149.0 +0.05 -0.05 150.0 +0.05 -0.05 151.0 +0.05 -0.05 152.0 +0.05 -0.05 153.0 +0.05 -0.05 154.0 +0.05 -0.05 155.0 +0.05 -0.05 156.0 +0.05 -0.05
3-1418469-1	J	6	C	GREEN gruen	1	-	-	1	1	1	3	
2-1418469-1	J	6	B	GREY grau	1	-	1	-	1	1	2	
1-1418469-1	J	6	A	BLACK schwarz	1	1	-	-	1	1	1	
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	NO. OF POS. Polzahl	CODE Kodierung	COLOR OF CAVITY BLOCK Farbe des Kammerblocks	QUANTITY Stueck			ITEM NO ASSY		MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle	FINISH/SÜBERFLÄCHE/FARBE siehe Tabelle	

△ TE LOGO RELATED TO MOLDING TOOL
TE LOGO abhängig vom Spritzgusswerkzeug



4805 (3/13)