




NUMERO  
C 141636


LES COTES SONT DONNEES EN mm ET NE DOIVENT PAS ETRE RELEVES A L'ECHELLE SUR LE DESSIN

|            |          |      |             |           |                                                 |            |
|------------|----------|------|-------------|-----------|-------------------------------------------------|------------|
| 1-141696-6 | 141707-5 | 11,7 | 0,05 à 0,14 | 1,22 Maxi | Dors 0,8 sur partie active + Nickel sur reste   | 1-141696-3 |
| 1-141696-2 | 141707-4 | 11,7 | 0,05 à 0,14 | 1,22 Maxi | Dors 2,5 sur partie active + Flash sur le reste | 1-141696-1 |
|            |          | 11,7 | 0,05 à 0,14 | 1,22 Maxi | Dors 2,5 sur partie active + Nickel sur reste   | 1-141696-0 |



Notes:

- △ for standard applicator
- ⊠ for mini applicator



|                           |          |      |             |                  |                                                         |               |
|---------------------------|----------|------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1-141702-4                | 141708-5 | 12,3 | 0,2 à 0,5   | 1,4 maxi         | Dors 0,8 sur partie active + Nickel sur reste           | 1-141702-3    |
| 1-141702-2                | 141708-4 | 12,3 | 0,2 à 0,5   | 1,4 maxi         | Dors 2,5 sur partie active + Flash sur le reste         | 1-141702-1    |
|                           |          | 12,3 | 0,2 à 0,5   | 1,4 maxi         | Dors 2,5 sur partie active + Nickel sur reste           | 1-141702-0    |
| 141696-9                  | 141707-3 | 11,7 | 0,05 à 0,14 | 1,22 Maxi        | ETAME                                                   | 141696-8      |
| 141696-6                  | 141707-2 | 11,7 | 0,05 à 0,14 | 1,22 Maxi        | Dors 1,2 sur partie active contact + Flash sur le reste | 141696-5      |
| 141696-4                  | 141707-1 | 11,7 | 0,05 à 0,14 | 1,22 maxi        | Dors 0,8 sur partie active contact + Flash sur le reste | 141696-3      |
| 141702-9                  | 141708-3 | 12,3 | 0,2 à 0,5   | 1,4 Maxi         | ETAME                                                   | 141702-8      |
| 141702-6                  | 141708-2 | 12,3 | 0,2 à 0,5   | 1,4 Maxi         | Dors 1,2 sur partie active contact + Flash sur le reste | 141702-5      |
| 141702-4                  | 141708-1 | 12,3 | 0,2 à 0,5   | 1,4 Maxi         | Dors 0,8 sur partie active contact + Flash sur le reste | 141702-3      |
| Part Number Reverse Regl. | L. P     | 'A'  | Wire Range  | Insulation Range | FINITION                                                | PART NUMBER △ |

DESSIN CLIENT  
UNIQUEMENT POUR REFERENCES

MATIERE ET FINITION  
PHOS. BZ THX 92



TE Connectivity

CLASSE

D1 REVISED PER ECO-11-005294 RK HMR 14APR 11

DIMENS - FIL See Table ISOLANT See Table

TYPE IV F.C.P

LTR REVISION RECORD DWG CHK DATE

TOLERANCES SAUF INDICATION ± 0,1 ECHELLE 5/1 LOC F A NO C 141636 REV D1

DESSINE APPROUVE

VERIFIE

AMP MODU MIN CONTACT CRIMP SNAP-IN